

# Wyspa zaworowa IIFB-02-1/4-12-BU

Numer części: 18861

FESTO

G1/4, z przyłączem Fieldbus.



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość  |
|---------------------------------|--|
| Funkcja zaworu                  | 5/2 monostabilny<br>5/2 bistabilny<br>5/3 zasilony<br>5/3 odpowietrzony<br>5/3 zamknięty |
| Normalny przepływ nominalny     | 1 300 ... 1 600 l/min  |
| Ciśnienie robocze               | -0.9 ... 10 bar  |
| Sterowanie elektryczne          | Fieldbus<br>Zintegrowany sterownik   |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 12   |
| Temperatura otoczenia           | -5 ... 50 °C   |
| Stopień ochrony                 | IP65   |
| Typ uruchomienia                | Elektryczny  |
| Typ wyspy zaworowej             | 02   |
| Konstrukcja                     | Zawór tłokowy  |
| Zasilanie pilota powietrznego   | Zewnętrzny<br>Wewnętrzny   |
| Budowa wyspy zaworowej          | Stały raster   |
| Ciśnienie sterowania            | 1.5 ... 10 bar   |
| Nominalne napięcie robocze DC   | 24 V   |
| Temperatura medium              | -5 ... 50 °C   |
| Uwaga odnośnie materiałów       | Zawiera substancje PWIS  |