

Chwytek podciśnieniowy ESG-150

Numer produktu: 189180

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica czaszy przyssawki	150 mm
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości z dużą kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-30 °C...200 °C
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	FPM NBR PUR VMQ (silikon)