

# Chwytek podciśnieniowy ESG-20X60

Numer części: 189190

FESTO



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość przyssawki	20x60 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości Z długim kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	Owalna, płaska
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Przyłącze podciśnienia	G1/8 G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR