

Uchwyt do przyssawek ESH-HA-6-G

Numer produktu: 189202

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Objętość	7.234 cm ³
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	200 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	M20X2
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa