


# Uchwyt do przyssawek ESH-HB-5-G

Numer części: 189211

FESTO

bez kompensacji wysokości, przyłączy podciśnieniowe z boku.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Objętość	1.921 cm <sup>3</sup>
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłączy podciśnienia z boku
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	91 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Mocowanie przyssawki	M10
Przyłączy podciśnienia	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium Niklowany mosiądz POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa