


# Uchwyt do przyssawek ESH-HC-6-G

Numer części: 189222

FESTO

z kompensacją wysokości, przyłączy podciśnienia u góry, mocowanie adaptera przy pomocy dwóch nakrętek sześciokątnych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	20 mm
Objętość	11.537 cm <sup>3</sup>
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłączy podciśnienia od góry Z kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	472 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Mocowanie przyssawki	M20x2
Przyłączy podciśnienia	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium Niklowany miedź POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa