

Wyspa zaworowa VIFB-04-D-1-B


Numer części: 18923

FESTO

z przyłączem Fieldbus, Wielkość 1.

W zależności od konfiguracji, ilustracje, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	1 200 ... 2 600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	Fieldbus Zintegrowany sterownik
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	04
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Ciśnienie sterowania	2 ... 10 bar
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Nominalne napięcie robocze AC	110 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura medium	-10 ... 60 °C