

Uchwyt do przyssawek ESH-HCL-4-PK

Numer części: 189230

FESTO

z kompensacją wysokości, przyłączy podciśnienia u góry, mocowanie adaptera przy pomocy dwóch nakrętek sześciokątnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	20 mm
Objętość	1.535 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłączy podciśnienia od góry Z kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	45 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Mocowanie przyssawki	M6
Przyłączy podciśnienia	PK-4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal
Materiał uchwytu	Aluminium Niklowany mosiądz POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa