


Uchwyt do przyssawek ESH-HE-4-G1/8

Numer części: 189256

FESTO

bez kompensacji wysokości, do bezpośredniego wkręcenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4 mm
Objętość	0.289 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	11 g
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Mocowanie przyssawki	M6
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	Stop aluminium NBR POM Stal
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie