


Uchwyt do przyssawek ESH-HF-4-M14X1

Numer części: 189263

FESTO

z kompensacją wysokości, do bezpośredniego wkręcenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	6 mm
Wielkość nominalna	4 mm
Objętość	0.655 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Z kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	52 g
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Mocowanie przyssawki	M6
Przyłącze podciśnienia	M14x1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR POM
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie