


Przyssawka ESS-4-SN

Numer części: 189269

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

Cecha	Wartość
Min. promień elementu chwytanego R	10 mm
Wielkość nominalna	1.2 mm
Średnica przyssawki	4 mm
Objętość przyssawki	0.008 cm ³
Możliwość impulsu wyrzutowego	≤ 4 bar
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:..]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.46 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.5 N
Waga produktu	0.1 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Średnica zewnętrzna 3 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR