

Przyssawka ESS-10-SF

Numer produktu: 189287

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	30 mm
Średnica nominalna	2 mm
Średnica czaszy przyssawki	10 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.05 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 3
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3.9 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	4.5 N
Waga produktu	1.5 g
Typ mocowania	przez przyłączy podciśnienia
Przyłączy podciśnienia	M4
Kolor	szary
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał przysawki	FPM