

# Przyssawka ESS-40-SNA

Numer części: 189308

FESTO

łatwa do wymiany,



## Karta danych

| Cecha  | Wartość  |
|--|--|
| Min. promień elementu chwytanego R                 | 230 mm   |
| Wielkość nominalna                                 | 3 mm   |
| Średnica przyssawki                                | 40 mm  |
| Objętość przyssawki                                | 1.566 cm <sup>3</sup>  |
| Położenie przyłącza                                | na górze   |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna  |
| Specjalne właściwości                              | Antystatyczny  |
| Pasuje do uchwytu przyssawki                       | Wielkość 4   |
| Kształt przyssawki                                 | Okrągła, płaska  |
| Ciśnienie robocze MPa                              | -95 ... 0 kPa  |
| Ciśnienie robocze                                  | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi   |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar  |
| Nominalne ciśnienie robocze (psi)                  | -10.15 psi   |
| Rezystancja powierzchniowa                         | ≤ 0.000 MOhm   |
| Medium robocze                                     | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:--]                     |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 1 – Niska odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-A1-L   |
| Bezpieczeństwo żywności                            | Patrz dodatkowe informacje materiałowe   |
| Temperatura otoczenia                              | -10 ... 70 °C  |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 69.6 N   |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 49 N   |
| Waga produktu                                      | 16.3 g   |
| Sposób montażu                                     | przez przyłącze podciśnienia   |
| Przyłącze podciśnienia                             | M6   |
| Kolor  | Czarna/biała kropka  |
| Twardość wg Shore'a                                | 50 +/- 5   |
| Materiał pokrywki z gwintem                        | Stop aluminium, niklowany<br>Mosiądz, niklowany<br>Stal cynkowana i chromowana |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS  |
| Materiał przyssawki                                | BR   |