

Przyssawka ESS-150-SU

Numer produktu: 189327

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	480 mm
Średnica nominalna	10 mm
Średnica czaszy przyssawki	150 mm
Objętość czaszy przyssawki	173.826 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	900 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1000 N
Waga produktu	719 g
Typ mocowania	przez przyłączy podciśnienia
Przyłączy podciśnienia	M20X2
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5

Cechy	Wartość
Materiał części z gwintem	NBR Stal, niklowana Stal, ocynkowana i chromowana
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przysawki	PUR