

Przyssawka ESS-10-BU

Numer części: 189375

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	4 mm
Min. promień elementu chwytanego R	20 mm
Wielkość nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	10 mm
Objętość przyssawki	0.38 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 3
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	4.7 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3 N
Waga produktu	1.8 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M4
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	PUR