



Przyssawka ESS-40-CS

Numer produktu: 189405

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	12.8 mm
Min. promień przedmiotu	100 mm
Średnica nominalna	3 mm
Średnica czaszy przyssawki	40 mm
Objętość czaszy przyssawki	19.72 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-30 °C...180 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	42.4 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	13 N
Waga produktu	21.9 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M6
Kolor	przezroczysty
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5

Cechy	Wartość
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, niklowany Mosiądz niklowany Stal, ocynkowana i chromowana
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przysawki	VMQ (silikon)