

# Przysawka ESS-15X45-ON

Numer produktu: 189415

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	6 mm
Wielkość czaszy przysawki	15x45 mm
Objętość czaszy przysawki	1.57 cm <sup>3</sup>
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przysawki	Wielkość 5
Kształt przysawki	owalna, płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	32 N
Poziome obciążenie poprzeczne przy nominalnym ciśnieniu roboczym	43 N
Pionowa siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	35 N
Waga produktu	23.8 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał przysawki	NBR