

Przysawka ESS-30X90-ON

Numer produktu: 189418

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	6 mm
Wielkość czaszy przysawki	30x90 mm
Objętość czaszy przysawki	10.17 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przysawki	Wielkość 5
Kształt przysawki	owalna, płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	134.4 N
Poziome obciążenie poprzeczne przy nominalnym ciśnieniu roboczym	201 N
Pionowa siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	134.5 N
Waga produktu	55.3 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał przysawki	NBR