


# Urządzenie adresujące ASI-PRG-ADR

Numer części: 18959

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Liczba przycisków funkcyjnych	5
Interfejs fieldbus, protokół	AS-Interface SPEC 3.0
Dopuszczalny prąd obciążenia	100 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Dostępne
Interfejs fieldbus, liczba pinów/żył	5
Interfejs fieldbus, typ połączenia	Gniazdo wtykowe
Interfejs fieldbus, technologia połączenia	M12x1, typ A zgodnie z EN 61076-2-101
Wyświetlacz	LCD-Display
Elementy obsługowe	5 przycisków Klawiatura foliowa
Wymiary B x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Nominalne napięcie robocze DC	28 V
Zasilanie elektryczne	Bateria litowa
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	610 g
Materiał obudowy	Wzmocnione PA