

# Łącznik wtykowy-L QSL-1/2HL-U

Numer części: 190637

FESTO

z tulejką wtykową.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	6.7 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-1/2"
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/2"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna