


# Złącze wtykowe QS-1/16-1/4-U

Numer części: 190678

FESTO

Gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3 mm
Typ uszczelnienia	Powłoka ochronna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	12.5 g
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/16-27 Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/4"
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna