

# Łącznik wtykowy Y QSMY-1/4-1/8-U


Numer części: 190839

FESTO

redukcja.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Średnica nominalna	1.8 mm
Typ uszczelnienia	Powłoka ochronna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	14 Nm
Ciężar elementu	21.5 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/8"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna