


Zawór zwrotny HA-1/8-QSM-5/32-U

Numer produktu: 190848

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu zwrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-5/32 |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Normalny przepływ nominalny | 146 l/min |
| Ciśnienie robocze | -1 bar...10 bar |
| Temperatura otoczenia | 0 °C...60 °C |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie | 0.1 bar |
| Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie | 0.2 bar |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Waga produktu | 12 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |