


Zawór zwrotny HB-1/8-QS-1/4-U

Numer produktu: 190860

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny	303 l/min
Ciśnienie robocze	-1 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie	0.1 bar
Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie	0.2 bar
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	21 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS