

Zawór kulowy QH-QS-1/8-U

Numer części: 190880
Produkt wycofywany z produkcji


ze złączem wtykowym - QS

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ odpowiedni do podciśnienia.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Typ uruchomienia	Ręczny
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Średnica nominalna	2.5 mm
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciężar elementu	12.7 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS