

Różnicowy regulator ciśnienia LRL-1/8-NPT-QS-1/4-U

Numer części: 190906

Produkt wycofywany z produkcji

bez manometru, z gwintem zewnętrznym i przyłączem wtykowym QS.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Funkcja sterowania | Stała różnica ciśnień |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-1/4 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Ciśnienie wejściowe 1 MPa | 0 ... 0,9 MPa |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 ... 9 bar |
| Ciśnienie wejściowe 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PBT |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 20 g |
| Materiał pokrywki z gwintem | Mosiądz |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |