

Przyssawka ESV-50-SNA

Numer części: 190998

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

Cecha	Wartość
Min. promień elementu chwytanego R	330 mm
Średnica przyssawki	50 mm
Objętość przyssawki	2.387 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Specjalne właściwości	Antystatyczny
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Rezystancja powierzchniowa	≤ 0.000 MΩm
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	105 N
Waga produktu	11.2 g
Kolor	Czarna/biała kropka
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	BR