


Przysawka ESV-80-EF

Numer produktu: 191046

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	160 mm
Średnica czaszy przysawki	80 mm
Objętość czaszy przysawki	44.18 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przysawki	okrągła, bardzo głęboka
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	275 N
Waga produktu	41 g
Kolor	szary
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przysawki	FPM