

# Przyssawka ESV-40-CN

Numer produktu: 191075

FESTO



## Karta danych

| Cechy   | Wartość   |
|---|---|
| Kompensacja wysokości, przyssawka                 | 12.8 mm   |
| Min. promień przedmiotu                           | 100 mm  |
| Średnica czaszy przyssawki                        | 40 mm   |
| Objętość czaszy przyssawki                        | 19.72 cm <sup>3</sup>                                       |
| Położenie przyłącza                               | u góry  |
| Pozycja montażu                                   | dowolny   |
| Kształt przyssawki                                | okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy                       |
| Ciśnienie robocze                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Medium robocze                                    | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-A1-L  |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                 | patrz rozszerzone informacje o materiale                    |
| Temperatura otoczenia                             | -10 °C...70 °C  |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 42.4 N  |
| Waga produktu                                     | 13 g  |
| Kolor   | czarny  |
| Twardość w skali Shore'a                          | 50 +/- 5  |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał przyssawki                               | NBR   |