

Amortyzator hydrauliczny YSRW-12-20

Numer produktu: 191196

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Skok	20 mm
Amortyzacja	samonastawna mięka krzywa charakterystyki
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	Jednostronnego działania pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	20 mm
Maks. siła zderzenia	1000 N
Maks. pobór energii na skok	12 J
Maks. pobór energii na godzinę	41000 J
Maks. energia resztkowa	0.05 J
Siła resetowania	5 N
Min. siła wsuwania	35 N
Waga produktu	78 g
Zakres masy	30 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa