


Filtr podciśnieniowy ESF-3

Numer części: 191202

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wkładka filtracyjna	10 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 4 bar
Natężenie przepływu przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10, 875 psi)	100 l/min
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	9 g
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Przyłącza pneumatyczne	M4
Przyłącze podciśnienia	M4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PVF
Materiał obudowy	Aluminium Mosiądz, niklowany