


# Wyspa zaworowa VDMA-01/02

Numer części: 191403

FESTO

Typ 14, z zaworami znormalizowanymi wg ISO 15407-1.  
Aby skonfigurować produkt, należy najpierw dodać go do koszyka.  
W zależności od konfiguracji, dane techniczne podane na karcie i  
odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2009.



## Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne 2x3/2 zamknięte, monostabilne 2x3/2 otwarte, monostabilne 5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/2 bistabilny z dominacją 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	440 ... 1 000 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Sterowanie elektryczne	Przyłącze indywidualne
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Szerokość zabudowy	18 mm 26 mm
Stopień ochrony	IP65
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	14
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Ciśnienie sterowania	3 ... 10 bar
Nominalne napięcie robocze AC	24 V
Nominalne napięcie robocze DC	12 V 24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura medium	-10 ... 60 °C