

# Podkładka świecąca ME-LD-12-24DC

Numer części: 19141

FESTO

do zaworów ME.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Waga produktu	0.6 g
Przylącze elektryczne	Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Kształt prostokątny MSE
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przylącze uziemienia	Dostępne
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	Przeźroczysty