

# Podkładka świecąca MC-LD-230AC

Numer produktu: 19146

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A wg DIN EN 175301-803 wtyczka kwadratowa MSC
Napięcie znamionowe AC	230 V
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świecących podkładek	0.33 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	przezroczysty