



Zbiornik sprężonego powietrza VZS-5-B

Numer części: 192160

FESTO

zgodny z dyrektywą EU - 87/404/EEC i EN 286-1:1998.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Objętość	5 l
Pozycja zabudowy	Spust kondensatu od dołu
Zgodny z normą	EN 286-1
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Azot Sprężone powietrze
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Zbiorniki ciśnieniowe
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura medium	-10 ... 100 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 100 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	TÜV
Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego	130 Nm
Maks. moment dokręcający spust kondensatu	27 Nm
Ciężar elementu	3 500 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze spustu kondensatu	G3/8
Przyłącza pneumatyczne	G1
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał zbiornika spręż.pow.	Stal Lakierowana