


Gniazdo wtykowe MSSD-F-S-M16

Numer części: 192746

FESTO

do technologii ręcznego zaciskania przewodów



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	10
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	35 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803
Średnica kabla	5.5 ... 8 mm
Nominalny przekrój przewodu	0.5 ... 1 mm ²
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny