


Siłownik znormalizowany DNA-1 1/2"- -

Numer części: 193383

FESTO

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
W zależności od konfiguracji, ilustracje, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.



Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Skok	0.5 ... 80 "
Średnica tłoka	1 1/2"
Zgodny z normą	ANSI/NFPA
Ciśnienie robocze	0.6 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	≥ -20 °C
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	250 g
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa