


Panel operatorski SPC200-MMI-1F

Numer części: 194018

FESTO

do obsługi, programowania i diagnozowania.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2007



Karta danych

Cecha	Wartość
Konfiguracja-pomoc	Pliki-EDS
Wskaźnik	2x 16 znaków LCD-Display
Elementy obsługowe	6 przycisków Klawiatura foliowa
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Typowy pobór prądu modułu	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65 Wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciężar elementu	225 g
Wersja interfejsu-MMI	RS232C Separacja galwaniczna 9600 - 115200 Baud 8 bitów danych 1 bit stopu even parity Bez Handshake
Przylącze elektryczne – napięcie robocze	Listwa zaciskowa 3-pin
Przylącze elektryczne MMI-1	Wtyczka SUB-D 90% bez kondensowania