

Regulator ciśnienia LRS-1/8-G



Numer części: 194694

Produkt wycofywany z produkcji

bez manometru, z możliwością zamknięcia pokrętki regulatora

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z kompensacją ciśnienia początkowego Z odpowietrzeniem wtórnym
Wskaźnik ciśnienia	W przygotowaniu G1/8"
Ciśnienie robocze	1 ... 20 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.2 bar
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Ciężar elementu	420 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Mosiądz