

Zespół przygotowania powietrza FRCS-3/4-D-7-MAXI-A

Numer części: 194954


Classic - Nie stosować w nowych projektach

Zespół filtr/regulator/smarownica,
Seria D, z blokadą pokrętła regulatora.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze
cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne
produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|---|
| Wielkość | Maxi |
| Seria | D |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny |
| Konstrukcja | Filtr-regulator z manometrem Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa |
| Maks. ilość kondensatu | 80 cm ³ |
| Wkładka filtracyjna | 40 µm |
| Ostona pojemnika | Ostona metalowa |
| Wskaźnik ciśnienia | Manometr |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 12 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 ... 7 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.4 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 8 500 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 2 490 g |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/4 |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał pojemnika | PC |