

Zespół przygotowania powietrza FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A

Numer części: 195000

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Zespół filtr/regulator/smarownica,
Seria D, z blokadą pokrętła regulatora.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze
cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne
produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Wkładka filtracyjna	40 µm
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.4 bar
Normalny przepływ nominalny	5 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	2 600 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze pneumatyczne 1	G3/4
Przylącze pneumatyczne 2	G3/4
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC