


Złącze przegrodowe z końcówkami nasadkowymi SCN-PK-2

Numer części: 19528

FESTO

do przewodów z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PL, PP, PU.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość nominalna | 1.5 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zew. 3 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał nakrętki | Stal ocynkowana |