



Czujnik ciśnienia SDE-2,5-5V/20MA

Numer części: 19561

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------------|---|
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem | tak |
| Wielkość mierzona | Ciśnienie względne |
| Metoda pomiarowa | Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia |
| Wyjście analogowe | 4 - 20 mA 1 - 5 V |
| Zakres napięcia roboczego DC | 12 ... 30 V |
| Medium robocze | filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm |
| Znak CE | wg dyrektywy EU-EMV |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 85 °C |
| Ciężar elementu | 120 g |
| Zakres pomiaru ciśnienia | 0 ... 2.5 bar |
| Dokładność FS | 1 % |
| Przyłącze elektryczne | Wtyczka M12x1 4-pin |
| Sposób montażu | gwintowany |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Informacja materiałowa o obudowie | Aluminium anodowane |