

Przewód z tworzywa sztucznego - DUO PU-2-DUO-BS

Numer części: 19581

FESTO

do złązek typu CN- i CK-, szczególnie elastyczny i odporny na zginanie,
poliuretan (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).
Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna | 3.2 mm |
| Przeptyw powiązany z promieniem gięcia | 13 mm |
| Średnica wewnętrzna | 2.3 mm |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia | -35 ... 60 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | TÜV |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.01 kg/m |
| Kolor | Niebieski / czarny |
| Twardość wg Shore'a | D 52 +/-3 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Bez miedzi i PTFE |
| Materiał przewodu | TPE-U(PU) |