



Zawór odcinający HE-G3/4-LO

Numer części: 197135

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób uruchomienia	Ręczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Wartość-C	36.28 l/sbar
Wartość-b	0.21
Normalny przepływ nominalny	8 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Waga produktu	1 000 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy PBT