

Siłownik tandem ADVUT-25x3- -A-P-A



Numer części: 197266

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia,
tłoczek zakończony gwintem zewnętrznym.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierzone FUA-... można zamontować
tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczek jest dostarczana w
komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczek Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	1.4 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	789 N
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym
Przylącze pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa