

Siłownik tandem

ADVUT-63x4- -P-A-S6


Numer części: 197289

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, wykonanie do zastosowań przy spawaniu.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierzone FUA-... można zamontować tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczysko jest dostarczana w komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	63 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	S6: Uszczelnienia na wysoką temperaturę do maks. 120 °C
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	0 ... 120 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	1 682 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	6 916 N
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa