


Wspornik CRLMC-100

Numer części: 197325

FESTO

do typu CRHD



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Wielkość | 100 |
| W oparciu o normę | ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 80 °C |
| Waga produktu | 722 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał pierścienia mocującego | polerowanie elektrolityczne Stal wysokostopowa |
| Materiał łożyska | Tworzywo sztuczne |