

# Wyspa zaworowa MH2

Numer części: 197335


FESTO

z zaworami o szybkim przełączaniu.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2007

Aby skonfigurować produkt, należy najpierw dodać go do koszyka.

W zależności od konfiguracji, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.



## Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny 3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	100 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Przyłącze indywidualne Multipol
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Szerokość zabudowy	10 mm
Stopień ochrony	IP40 IP65
Średnica nominalna	2 mm
Rozmiar siatki	14 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Typ uruchomienia	Elektryczny
Konstrukcja	Zawór gniazdowy odciążony ciśnieniowo
Typ sterowania pilotowego	Bezpośredni
Budowa wyspy zaworowej	Stały raster
Wskaźnik położenia przełączenia	Tak, z gniazdem wtykowym
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Nominalne napięcie robocze DC	5 V 24 V 12 V
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 40 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE