

Tłumik hałasu

U-E-1/4


Numer części: 197476
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Nie stosować w nowych projektach.

Alternatywne produkty patrz Support Portal.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze generatora podciśnienia	0 ... 8 bar
Przepływ do atmosfery	3 200 l/min
Poziom hałasu	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciężar elementu	11.4 g
Przyłącza pneumatyczne	PT1/4
Materiał-wkład amortyzatora	PE
Materiał czopa wkręcane	PE